

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.880 Kabelset

Staat: 21-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.880 - Kabelset voor OM-adapters met veerdrukklem

Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparaten



## Functies

Bestelnr.	SV 9340.880
Product omschrijving	Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparatuur, opgebouwd op OM-adapters met veerdrukklemmen.
Materiaal	Isolatie PVC Temperatuurbestendig tot 105 °C Aders aan beide zijden ultrasoon gelast
AWG	AWG 8 = 8,37 mm <sup>2</sup> × 10 mm <sup>2</sup>
Opmerking	AWG = American Wire Gauges
Afmetingen	Lengte: 140 mm
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	0,06 kg
Brutogewicht	0,088 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,009
Douanetariefnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Product omschrijving	SV Kabelset AWG8 10 mm <sup>2</sup> , L=130 mm, PVC, tot 105°C

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK