

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.220 Aansluitadapters

Staat: 28-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.220 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 9342.220
Materiaal	Afdekking: ABS Chassis: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Nominale stroom max.	125 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Afgaande aansluiting	boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 55 mm Hoogte: 210 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	10 - 25 mm ²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	16 - 35 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	10 x 7,8 mm
Voor raildikte	25 mm

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,417 kg
Brutogewicht	0,42 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,052
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV Aansluitadapter, 125A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 35 mm ² , klemruimte=10x7,8 mm tbv flexibel, boven-/onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register
Verklaringen	Verklaring van conformiteit UK