

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.540

## Varmeveksler luft-vann

Stat: 21.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.540 - Varmeveksler luft-vann veggmontering

Effektclasser 375 - 5 000 W. For bruk i tøffe omgivelser. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.

## Funksjoner

Art.nr	SK 3374.540
Utførelse	veggmontering Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse	Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Tetnings- og festemateriell
Total kjøleeffekt	L 35 W 10 ved 400 l/h: 3 kW
Måledriftsspenning	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 169 W Ved 60 Hz: 232 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,44 A Ved 60 Hz: 0,58 A
Tillatt driftstrykk (p maks.)	1: 10 bar
Driftssyklus	100 %
Kjølemedium	Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur	1 °C...30 °C
Vanntilkoblinger	½" slangetut G ¾" AG
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	1 °C...70 °C

# Funksjoner

Henvisning	Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 950 mm Dybde: 145 mm
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Forberedt for sikring	Trafobryter: 3,5...5 A
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	25,65 kg
Bruttovekt	27 kg
Tolltariffnummer	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK luft/vann-varmeveksler, veggmontering, 3 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, komfortkontroller, vannførende deler: kobber/messing, BxHxD: 400 x 950 x 145 mm

# Godkjenninger

Godkjenninger	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	---