

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.200 Liquid Cooling Package

Stat: 31.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.200 - Liquid Cooling Package LCP Rack Industri

Luft/vann-varmeveksler i TS 8 rekkesystem, nytte-/kjøleeffekt 10 kW.

Funksjoner

Art.nr	SK 3378.200
Utførelse	Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse	Luft/vann-varmeveksler i TS 8 rekkeskapsystem, passer for 600 eller 800 mm dype og 2000 mm høye TS 8-skap. Luftutløp til begge sider, med hver 5 kW eller ensidig med 10 kW, er mulig. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter oppe eller nede på enheten.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabling på klemmelist Frontdør
Total kjøleeffekt	L 35 W 10 ved 2000 l/h: 9,5 kW
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 350 W Ved 60 Hz: 350 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,65 A Ved 60 Hz: 2,62 A
Tillatt driftstrykk (p maks.)	1: 6 bar
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Tilkoblingsklemme
Driftssyklus	100 %
Kjølemedium	Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur	7 °C...30 °C
Vanntilkoblinger	G ¾" IG
Driftstemperaturområde	5 °C...70 °C
Henvisning	Rekkemontering med fastskruing på siden er mulig

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Lydtrykknivå	60 dB(A)
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	118 kg
Bruttovekt	128 kg
Tolltariffnummer	84186900
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK Liquid Cooling Package, varmeveksler luft/vann, i TS 8 rekkeskapsystem, 10 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 300x2000x600 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring