


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3382.610

# Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e

Stat: 18.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3382.610 - Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW

Energieffektiv Blue e takmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting.



## Funksjoner

Art.nr	SK 3382.610
Utførelse	for takmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Farge	RAL 9007
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) Bormal Festemateriell

# Funksjoner

Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,6 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,62 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,43 kW
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning	Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 5,9 A Ved 60 Hz: 6,8 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 18,2 A Ved 60 Hz: 15,9 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 910 m <sup>3</sup> /h Innvendig kretsløp: 440 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
Utførelse	for takmontering
Dimensjoner	Bredde: 597 mm Høyde: 417 mm Dybde: 380 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,3 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,19 t
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Pluggbar tilkoblingsklemmest
Driftssyklus	100 %
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	20 °C...55 °C

# Funksjoner

---

Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,37 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,34 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,41 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Forberedt for sikring	Trafobryter: 6,3...10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	35 kg
Bruttovekt	35 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK kjøleenhet Blue e, takmontering 0,60 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, rustfritt stål, BxHxD: 597 x 417 x 380 mm

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	C-UR UL + C-UL - FTTA
Forklaringer	Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Samsvarserklæring UK

---