

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.035

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 21-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.035 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH fuse-switch disconnecter in size 00 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Box terminal connection to connect round conductors ranging from min. 1.5 to max. 95 mm². Cable outlet can be at the top or bottom, as required. Includes electronic fuse monitoring.



Functies

Bestelnr.	RX 9362.035
Uitvoering	Voor 60 mm railsystemen
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder

Functies

Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Smeltpatronen	NH 00 NH 000
Nominale isolatiespanning U_i	1.000 V
Nominale spanning	690 V AC
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 229,5 mm Diepte: 104,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Vervuilingsgraad	3
met elektronische zekeringbewaking	Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelasting	16,6 MJ/m ²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	1,5 - 95 mm ²

Funcities

Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 95 mm ²
Vermogensverlies max.	22 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)	12 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,155 kg
Brutogewicht	1,175 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,409
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,86
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 00, 160 A, 3-polig, frameklem, met zekeringbewaking 800 V

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration