


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.081 Strammeramme

Stat: 03.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.081 - Strammeramme

Parallelbearbeidelse av kapslinger i kube-bearbeidingsområdet i Perforex bearbeidingscenter BC Perforex Milling Terminal MT, for mindre omstillingstid og økt produktivitet.

Funksjoner

Art.nr	AS 4050.081
Utførelse	Pneumatisk fastspenningsinnretning
Produktbeskrivelse	Muliggjør parallell kubusbearbeiding av kapslinger med Perforex bearbeidingscenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Henvisning	Bruk av strammerammen (best.nr. 4050.080) ved bearbeidingsmaskin BC (best.nr. 4050.230) er kun mulig med varianten med to dører.
Pakker for best.nr.	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926 4055.921 4055.920
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S
Mål for spennbare kapslinger maks.	Bredde: 400 mm Høyde: 400 mm Dybde: 400 mm
Mål for spennbare kapslinger min.	Bredde: 150 mm Høyde: 150 mm Dybde: 80 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	25 kg
Bruttovekt	25 kg
Tolltariffnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Produktbeskrivelse	AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm