

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9407.600 Ex-kasten

Staat: 7-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9407.600 - Ex-kasten Roestvaststaal, lege kast met scharnierende deur

Ex-kasten met scharnierende deur, roestvaststaal



Functies

Bestelnr.	KEL 9407.600
Uitvoering	Ex-kasten
Toepassingsgebieden	Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten Beschermpklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde siliconenafdichting Montageplaat: plaatstaal
Oppervlak	Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizingen Deur Montageplaat

Functies

Afmetingen	Breedte: 760 mm Hoogte: 760 mm Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	704 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Ja
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Ja
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	39,9 kg
Brutogewicht	42 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Product omschrijving	KE Ex-kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), lege kast met scharnierende deur, zonder wartelplaat, 760x760x300 mm BxHxD

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEX
IECEX QAR
UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Attestation of Conformity