


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.451

## Avisoleringssmak S22

Stat: 10.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.451 - Avisoleringsmaskin S22

Halvautomat for avisolering av kabler i forskjellige tverrsnittområder

## Funksjoner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Art.nr             | AS 4050.451  |
| Utførelse          | Berøringsskjerm-display<br>Integrert totalstykketeller<br>Integrert dagstykketeller<br>Trinnløs innstilling av avisoleringslengden   |
| Produktbeskrivelse | Halvautomat for avisolering av kabler i forskjellige tverrsnittområder.  |
| Fordeler           | Enkel innstilling av tverrsnitt med dreieknapp<br>Enkel innføring av trådene<br>Brukervennlig betjening  |
| Tekniske data      | Elektrisk drevet<br>Avisoleringsområde 0,05 - 6 mm <sup>2</sup> (AWG 30 - 10)<br>Avisoleringslengde 3 - 20 mm (0,12 - 0,79")<br>Avtrekkslengde 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)<br>Innføringslengde 22 mm (0,87") |
| Leveringsomfang    | Avisoleringsmaskin S22<br>Spesialtrakt for innføring av tynnere ledninger<br>Reservekniv   |
| Dimensjoner        | Bredde: 190 mm<br>Høyde: 190 mm<br>Dybde: 295 mm   |
| Måledriftsspenning | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Scheinleistung     | 70 VA  |
| Takttid            | 0,5 s  |
| Pakkeenhet         | 1 stk.   |
| Nettovekt          | 8,5 kg   |
| Bruttovekt         | 9,06 kg  |

# Funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tolltariffnummer   | 84798997                                      |
| ETIM 9             | EC002778                                      |
| ETIM 8             | EC002778                                      |
| ECLASS 8.0         | 36629090                                      |
| Produktbeskrivelse | Stripping machine S 22, 0,05-6mm <sup>2</sup> |