

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452 Krympeautomat L8

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Krympeautomat L8

Elektropneumatisk drevet avisolerings- og krympeautomat for løse isolerte endehylser.

Funksjoner

Art.nr	AS 4050.452
Utførelse	Berøringsskjerm-display
Produktbeskrivelse	Elektropneumatisk drevet avisolerings- og krympeautomat for løse isolerte endehylser.
Fordeler	Enkel betjening Sikker og rask videre bearbeiding av isolerte endehylser Ingen monterings tid på grunn av automatisk verktøyskifte Bearbeiding av spesialtråder er mulig Enkel og rask bestykning Automatisk registrering av tverrsnittene
Tekniske data	Krympeområde 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Krympelengde 8 mm (0,31") Innføringslengde 35 mm (1 378") Bearbeiding av endehylser med plastkrager i spesialstørrelser er mulig
Leveringsomfang	Krympeautomat L8 1 vibrerende transportbånd 0,5 - 1,5 mm ² 1 vibrerende transportbånd 1,5 - 2,5 mm ²
Henvisning	Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel
Dimensjoner	Bredde: 390 mm Høyde: 460 mm Dybde: 330 mm
Trykklufttilkobling	5,5 bar
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung	110 VA
Pressing	Trapez-Crimp
Takttid	1,5 s

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	34,6 kg
Bruttovekt	34,67 kg
Tolltariffnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivelse	Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm ²