

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Krimpeautomat R8 E

Stat: 15.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Krympeautomat R8 E

Elektrisk drevet avisolerings- og krympeautomat for båndendehylser på rull.



Funksjoner

Art.nr	AS 4050.454
Utførelse	Berørings skjerm-display
Produktbeskrivelse	Elektrisk drevet avisolerings- og krympeautomat for båndendehylser på rull.
Fordeler	Enkel betjening Rask justering Fleksibel bruk i verkstedet Hurtig skifte av forbruksmateriell
Tekniske data	Krympeområde 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Krympelengde 8 mm (0,31") Innføringslengde 40 mm (1,57") ¹
Henvisning	Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel
Dimensjoner	Bredde: 288 mm Høyde: 230 mm Dybde: 345 mm
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung	100 VA
Pressing	Trapez-Crimp
Takttid	1,8 s
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	16 kg
Bruttovekt	16 kg
Tolltariffnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivelse	Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm ²