Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# PK 9516.100

# Polycarbonaat kasten PK

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# PK 9516.100 - Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.







## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | PK 9516.100 |
| Uitvoering | PK-kast met transparant deksel |
| Product omschrijving | Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten. |
| Materiaal | Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat<br>Deksel transparant: polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Dekselschroeven: polyamide<br>Blinddoppen: polyethyleen |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast met deksel<br>Dekselschroeven<br>Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven |
| Afmetingen | Breedte: 180 mm<br>Hoogte: 110 mm<br>Diepte: 165 mm |

# Functies

| | |
|---|---|
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| IK-code | IK08 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35 °C...80 °C |
| Basismateriaal | Polycarbonaat |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 1,114 kg |
| Brutogewicht | 1,28 kg |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | PK Polycarbonaat kast, 180x110x165 mm BxHxD, RAL 7035, transparante deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | C-UL<br>DNV<br>UL |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |