

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.553 Cutting Terminal CT

Stat: 11.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.553 - Cutting Terminal CT

Cutting Terminal CT tilpasningssenter kan brukes til å skjære kabelkanaler, kabelkanaldeksler og monterings Skinner til nøyaktige mål. De er spesielt godt egnet for engangs og småserieproduksjoner.



Funksjoner

Art.nr	AS 4050.553
Utførelse	Moderne betjeningsløsning med 21,5" full HD multiberøringsskjem, Terra PC-Mini med i5-prosessor For montering av skinner, inkludert stansefunksjon for slissede hull og krysshull Fem DIN-skinnestørrelser i et sett Cutting Terminal CT M
Produktbeskrivelse	Cutting Terminal CT M kappemaskin kan brukes til å kappe kabelkanaler, kabelkanaldeksler og monterings Skinner manuelt. Cutting Terminal CT M kan som tilleggsgutstyr utstyres med et lagringssystem på høyre side av systemet og en etikettskriver. Hvis flere DIN-skinnetyper skal bearbeides utover standardmalen, kan dette gjøres som vekselssystem (4050.559) ved forespørsel.
Fordeler	Rask, eksakt og pålitelig arbeid Enkel håndtering Brukervennlig og sikker betjening Rent snitt ved hjelp av høyeffektive verktøy uten spondannelse Betydelig tidsbesparelse i forhold til manuell tilpasning Svært lave kuttekostnader på grunn av optimert kutteprosess Automatisk frikjøring av endestopp ved skjæreplassen
Leveringsomfang	Cutting Terminal CT M Betjeningsenhet
Anvendelsesområder	Manuell tilpasning

Funksjoner

Materiale som kan bearbeides	Stål Aluminium Kobber Plast
Maskinalternativer	Etikettskriver 4050.557 Hyllesystem 4050.558
Grensesnitt	Dataimport fra Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center Dataimport av CSV-lister
Henvisning	Det tas forbehold om tekniske endringer
Oppstillingsflate	Bredde: 4.000 mm Høyde: 2.230 mm Dybde: 673 mm
Maks. høyde kabelkanal som kan bearbeides	100 mm
Maks. bredde kabelkanal som kan bearbeides	125 mm
Styrespenning (DC)	24 V
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bæreskinnetype	DIN-skinner NS 15 (iht. EN 60 715) DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715) DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715) Strømskinner NLS-CU 3/10 C-profilskinner 34 x 15 (iht. EN 60 715)
For veggtykkelse (maks.)	2,5 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	270
Bruttovekt	300
Tolltariffnummer	84623290
EAN	4028177026704