

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Sirkulær gjengefreser

Stat: 27.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Sirkulær gjengefreser

Fres for plassering av metriske gjenger for Perforex bearbeidingscenter BC og Perforex Milling Terminal MT.

Funksjoner

Art.nr	AS 4050.887
Produktbeskrivelse	Fres for plassering av metriske gjenger for Perforex bearbeidingscenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
Tekniske data	Skaftdiameter 12 mm Kutteditiameter 10 mm Stigning 1,5 mm Flankevinkel 60° Skjærelengde 20 mm Total lengde 85 mm
For gjenger	M12 - M64
Normer	DIN 13-1 metriske ISO-gjenger
Materiale som kan bearbeides	Stål Rustfritt stål Aluminium Plast Kobber
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,124 kg
Bruttovekt	0,124 kg
Tolltariffnummer	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Produktbeskrivelse	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm