

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Manuelt hydraulikkstanseverktøy

Stat: 10.02.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Manuelt hydraulikkstanseverktøy

For stansing av runde, kvadratiske og rettvinklede utsparinger.



Funksjoner

Art.nr	AS 4055.010
Utførelse	med 90° vinklet og 360° dreibart sylinderhode
Produktbeskrivelse	For stansing av runde, kvadratiske og rektangelutsparinger.
Fordeler	Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
Materiale	Aluminium
Leveringsomfang	Manuelt hydraulikkstanseverktøy Hydraulikkskrue Ø 19 mm Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm HSS forbor Ø 11 mm Avstandskontaktsett (3-delt) Plastkoffert
Hydraulisk betjening	Rund utsparing opptil Ø 82 mm Kvadratisk hull opptil 46 x 86 mm Stansekraft 75 kN Maks. arbeidstrykk 680 bar / 9850 psi Platehull kvadratisk opp til 92 x 92 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3.3
Bruttovekt	3.36
Tolltariffnummer	84678900
EAN	4028177807914

Funksjoner

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046