



AS 4055.070 - Manuelt hydraulikkstanserverktøysett M16 - M63

Manuelt hydraulikkstanserverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.070
Utførelse	Dette settet inneholder standard hullstanser fra M16 til M63.
Produktbeskrivelse	Manuelt hydraulikkstanserverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.
Fordeler	Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
Leveringsomfang	Manuelt hydraulikkstanserverktøy, rett 7 spalte platehullutstanser med 3-dobbel deling Hydraulikkskrue Ø 19 mm Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm HSS forbor Ø 10 mm Avstandskontaktsett (3-delt) Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Ø-hull	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm

Funksjoner

For gjenger	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	5,3 kg
Bruttovekt	5,34 kg
Tolltariffnummer	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeskrivelse	Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm
