

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.070**

**Manuelt  
hydraulikkstanserverktøysett M16 -  
M63**

Stat: 10.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.070 - Manuelt hydraulikkstanserverktøysett M16 - M63

Manuelt hydraulikkstanserverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.

## Funksjoner

|  |   |
|--|---|
| Art.nr                                       | AS 4055.070   |
| Utførelse                                    | Dette settet inneholder standard hullstanser fra M16 til M63.   |
| Produktbeskrivelse                           | Manuelt hydraulikkstanserverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.  |
| Fordeler                                     | Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy  |
| Leveringsomfang                              | Manuelt hydraulikkstanserverktøy, rett<br>7 spalte platehullutstanser med 3-dobbel deling<br>Hydraulikkskrue Ø 19 mm<br>Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm<br>HSS forbor Ø 10 mm<br>Avstandskontaktsett (3-delt)<br>Plastkoffert |
| Materiale som kan bearbeides                 | Stålplate   |
| Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate | 2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>3 mm<br>3 mm<br>3 mm<br>3 mm  |
| Ø-hull                                       | 16,2 mm<br>20,4 mm<br>25,4 mm<br>32,5 mm<br>40,5 mm<br>50,5 mm<br>63,5 mm   |

# Funksjoner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| For gjenger        | M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40<br>M50<br>M63              |
| Pakkeenhet         | 1 stk.   |
| Nettovekt          | 5,3 kg   |
| Bruttovekt         | 5,34 kg  |
| Tolltariffnummer   | 82034000   |
| ETIM 9             | EC002121   |
| ETIM 8             | EC002121   |
| ECLASS 8.0         | 21049046   |
| Produktbeskrivelse | Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm |

---