

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.080**

**Manuelt  
hydraulikkstanserverktøysett M16 -  
M40**

Stat: 21.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.080 - Manuelt hydraulikkstanserverktøysett M16 - M40

Manuelt hydraulikkstanserverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.

## Funksjoner

Art.nr	AS 4055.080
Utførelse	med 90° vinklet og 360° dreibart sylinderrhode
Produktbeskrivelse	Manuelt hydraulikkstanserverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.
Fordeler	Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
Leveringsomfang	Manuelt hydraulikkstanserverktøy 5 spalte platehullutstanser med 3-dobbel deling Hydraulikkskrue Ø 19 mm Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm HSS forbor Ø 10 mm Avstandskontaktsett (3-delt) Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-hull	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

# Funksjoner

---

For gjenger	M16 M20 M25 M32 M40
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,1 kg
Bruttovekt	4,16 kg
Tolltariffnummer	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeskrivelse	Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm

---