

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.122

Spalte-hullplatemaskin rund

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.122 - Spalte-hullplatemaskin rund for rustfritt stål med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.122
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang	Matrise Stempel
Materiale som kan bearbeides	Rustfritt stål
Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål	2 mm
Ø-hull	22,5 mm
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Trekkskrue (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulisk spennskrue Ø	11,1 mm 19 cm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,093 kg
Bruttovekt	0,113 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Funksjoner

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeskrivelse

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting