

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.134

Spalte-hulplattemaskin rund

Stat: 17.05.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.134 - Spalte-hullplatemaskin rund for rustfritt stål med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Bestillingsnr.	AS 4055.134
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang	Matrise Stempel
Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål	2,5 mm
Ø-hull	34,6 mm
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekkskrue (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulisk spennskrue Ø	19 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,254 kg
Tolltariffnummer	82073010
EAN	4028177808065
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047