

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.010**

**NH-zekeringlastscheiderstrook**

Staat: 12-12-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.010 - NH-zekeringlastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

## Functies

Bestelnr.	SV 9677.010
Uitvoering	1-polig schakelbaar
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte	00
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning	800 V (AC), 3~
Nominale stroom max.	160 A
Opmerking	Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw	Ja
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 670 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.

# Funcities

---

Nettogewicht	2.44
--------------	------

---

Brutogewicht	2.64
--------------	------

---

Koperaandeel (kg / stuk)	0.6
--------------------------	-----

---

Douanetariefnummer	85365080
--------------------	----------

---

EAN	4028177705463
-----	---------------

---

ETIM 9	EC001046
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27371402
------------	----------

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	CQC-CCC
---------------	---------

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---