

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.512

Spalte-hullplatemaskin rund

Stat: 15.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.512 - Spalte-hullplatemaskin rund for stålplate, med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.512
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanserverktøy.
Leveringsomfang	Matrise Stempel
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	1,5 mm
Ø-hull	12,5 mm
For gjenger	M12
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes. Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Trekkskrue (Ø x L)	6 x 40 mm
Hydraulisk spennskrue Ø	6 mm 19 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,034 kg
Bruttovekt	0,049 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

Funksjoner

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivelse	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
