

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.525

Spalte-hullplatemaskin rund

Stat: 17.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.525 - Spalte-hullplatemaskin rund for stålplate, med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.525
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	
Leveringsomfang	Matrise Stempel
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	2 mm
Ø-hull	25,4 mm
For gjenger	M25
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskrue med kulelager brukes. Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Trekkskrue (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulisk spennskrue Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,112 kg
Bruttvekt	0,133 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

Funksjoner

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivelse	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
