

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Spalte-hullplatemaskinsett M16 til M40

Stat: 12.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Spalte-hullplatemaskinsett M16 til M40 for stålplate, med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.580
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang	5 matriser 5 stempler Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-hull	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
For gjenger	M16 M20 M25 M32 M40
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.

Funksjoner

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1 kg
Bruttovekt	1,039 kg
Tolltariffnummer	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeskrivelse	Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting