

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Spalte-hullplatemaskinsett M12 til M40

Stat: 02.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Spalte-hullplatemaskinsett M12 til M40 for stålplate, med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.581
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang	6 matriser 6 stempler Trekkskrue med kulelager Ø 6 x 40 mm Trekkskrue med kulelager Ø 9,5 x 50 mm Trekkskrue med kulelager Ø 19 x 55 mm HSS forbor Ø 10 mm 1 porsjon glidepasta Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-hull	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Funksjoner

For gjenger	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,2 kg
Bruttovekt	2,256 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeskrivelse	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting