

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.210

NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 15-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.210 - NH-zekeringlastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Functies

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9677.210 |
| Uitvoering | 1-polig schakelbaar |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016 |
| Voor NH-grootte | 2 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Aansluiting (elektrisch) | bout M12 |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale spanning | 800 V (AC), 3~ |
| Nominale stroom max. | 400 A |
| Opmerking | Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Voor stroomtrafo-inbouw | Ja |
| Afmetingen | Breedte: 100 mm Hoogte: 670 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 6 - 240 mm ² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 10 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Nettogewicht | 4,9 kg |
| Brutogewicht | 4,94 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 1,73 |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Product omschrijving | SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 2, 400 A, 800 V, 3-polig, bout M12, 185 mm, 1-polig schakelbaar, voor de inbouw van stroomtransformatoren |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |