

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.582

Spalte-hullplattemaskinsett PG 9 til PG 21

Stat: 12.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.582 - Spalte-hullplatemaskinsett PG 9 til PG 21 for stålplate, med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.582
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang	6 matriser 6 stempler 2 trekkskruer med kulelager Ø 9,5 x 50 mm HSS forbor Ø 10 mm 1 tube glidepasta Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	2 mm
Ø-hull	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm 30,5 mm
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,08 kg
Bruttovekt	1,09 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	82073010
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeskrivelse	Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting