


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.365

# NH-lastseparatorstrook

Staat: 22-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.365 - NH-lastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

## Functies

Bestelnr.	SV 9677.365
Uitvoering	3-polig schakelbaar
Mogelijkheden	Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte	3
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	boven
Aansluiting (elektrisch)	Schroef M12
Installation type	Schroefbevestiging
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning	800 V (AC), 3~
Nominale stroom max.	500 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 100 mm Hoogte: 772 mm
Aansluiting van ronde aders	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm

# Functies

---

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	15 kg
Brutogewicht	15,28 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	5,285
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	NH-Lastscheiderstrook DIN3, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, bovenaansluiting bout M12, schroefbevestiging

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---