

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.518 Trinsemodul

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.518 - Trinsem modul for VX, VX IT

For enkel bevegelse direkte på bruksstedet, også av skap som allerede er bestykket.

## Funksjoner

Art.nr	VX 5301.518
Leveringsomfang	1 transportmodul med 2 trinser 1 transportmodul med 2 transporttrinser, fastmontert Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 756 mm Høyde: 82,5 mm Dybde: 79 mm
Montasjetips	Gulvområdet må være åpent på monteringspunktene
Passer for	Kapslingstype: VX: = 800 mm Kapslingstype: VX IT
Belastning	Maks. tillatt last: statisk 15000 N Maks. tillatt last: dynamisk 10000 N
Henvisning	Den maksimalt tillatte belastningen (dynamisk) på 10000 N er basert på rullende transport på jevnt underlag.
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	11,5 kg
Bruttovekt	12,12 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Produktbeskrivelse	Rullemodul for VX IT, for B: 800 mm, for enkel flytting på stedet, kan monteres direkte på skapet.