
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.408

Moduulkast

Staat: 5-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX 9680.408 - Moduulkast Aanbouwkasten VX25

Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

Functies

Bestelnr.	VX 9680.408
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Achterwand Bodemplaten
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	37,2 kg
Brutogewicht	40,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	113,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Functies

Product omschrijving	VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 400x2000x800, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Certificaten	Oppervlak