

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.167

## Tverrstag

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.167 - Tverrstag for VX IT 19"-profilskinner

For dybde- og breddevariabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinner, standard, i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.

## Funksjoner

Art.nr	VX IT 5302.167
Utførelse	for VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse	For breddevariabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinne standard i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.
Fordeler	Symmetrisk eller asymmetrisk utbygging er mulig Mer plass til kabelføring eller integrering av en Liquid Cooling Unit (LCU) ved ensidig, asymmetrisk (forskjøvet sideveis) installasjon Optimal for integrering av 482,6 mm (19") profilskinner for alternativ utbygging med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter For å øke energieffektiviteten til en integrert rack-klimatisering kan området rundt avblendes med 482,6 mm (19") montasjenivået ved hjelp av luftbaffel, og dermed benytte den kjølede luftstrømmen målrettet og redusere strømmen av avtrekksluft
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Belastning	4000 N
Montasjetips	Festes direkte på rammeverket Montasjevinkler for VX IT 19" profilskinner 5302169 er nødvendig for å skru profilskinnene til tverrstagene.
Passer for	Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	3,6 kg
Bruttvekt	3,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)

# Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Tverrstag, for VX IT profilskinne, standard, 482,6 mm (19"), for feste med variabel dybde og bredde i 800 mm brede skap