

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168

Tverrstag

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.168 - Tverrstag for VX IT 19"-profilskinner

For dybde- og breddevariabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinner, dynamisk, nede i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.

Funksjoner

Art.nr	VX IT 5302.168
Utførelse	for VX IT 19"-profilskinne dynamisk
Produktbeskrivelse	For breddevariabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinne standard i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.
Fordeler	Symmetrisk eller asymmetrisk utbygging er mulig Mer plass til kabelføring eller integrering av en Liquid Cooling Unit (LCU) ved ensidig, asymmetrisk (forskjøvet sideveis) installasjon Optimal for integrering av 482,6 mm (19") profilskinner for alternativ utbygging med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter For å øke energieffektiviteten til en integrert rack-klimatisering kan området rundt avblendes med 482,6 mm (19") montasjenivået ved hjelp av luftbaffel, og dermed benytte den kjølede luftstrømmen målrettet og redusere strømmen av avtrekksluft
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Belastning	Den maksimale belastningen til et montasjenivå på tverrstaget er 7 500 N per montasjenivå hhv. 15 000 N per skap.
Montasjetips	Festes direkte på rammeverket. Brukes kun på undersiden av profilskinnene. Tverrstagene for VX IT profilskinne standard 5302167 er montert på toppen. Montasjevinkler for VX IT 19" profilskinner 5302169 er nødvendig for å skru profilskinnene til tverrstagene.
Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet	2 stk.

Funksjoner

Nettovekt	6,1 kg
Bruttovekt	6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX IT tverrstag for dybde og bredde-variabelt feste av 482,6 mm (19") profilskiner, dynamisk, nede i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.