

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5307.154

## Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 10.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5307.154 - Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, forhåndsmontert, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. Forhåndsmontert med et utvalg av praktisk utstyr. 19" innvendig utbygging med 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.



## Funksjoner

|                |   |
|----------------|---|
| Art.nr         | VX 5307.154   |
| Materiale      | Stålplate<br>Aluminium<br>Plast<br>Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm<br>Frontdør: aluminium, 1,25 mm<br>Bakdør: stålplate, 1,5 mm   |
| Overflate      | Skapramme: dyppgrunnet<br>Innvendig utbygging: Lakkert<br>Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert<br>Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert  |
| General colour | RAL 7035  |
| Farge          | Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035<br>Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005<br>Innvendig utbygging, sokkel: RAL 9005<br>Håndtak og hengsler: RAL 9005 |

# Funksjoner

|  |   |
|--|---|
| Leveringsomfang                          | Skapramme VX med dører og takplate<br>Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler<br>Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E<br>Profilskinner, 19" (482,6 mm)<br>Sidevegger, én del, kan skrues fast<br>Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate<br>Bunnmodul foran montert som panel<br>Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert<br>Sokkelhjørnestykker og sidepaneler, fastskrudd<br>Sokkelpaneler for foran og bak samt hjørne- og rekkeavdekninger vedlagt<br>4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)<br>Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.<br>12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)<br>25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)<br>4 kombiskinner for indre og ytre montasjenivå, passer til skapdybde (vedlagt)<br>10 kabelføringsbøyer, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)<br>IPPC-palett<br>Bunnmodul foran montert som panel, dybde 175 mm<br>Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler |
| Dimensjoner                              | Bredde: 800 mm<br>Høyde: 2.000 mm<br>Dybde: 800 mm  |
| Høydeenheter                             | 42 HE   |
| Høydeenheter                             | 42 HE   |
| Høyde inkl. sokkel                       | 2 100 mm  |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak | 150 mm / 130 mm   |
| Instalation position in 19" area         | Foran og bak  |
| Nivåavstand (ved levering)               | 520 mm  |
| 19"-feste                                | skrudd fast på tverrstaget oppe og nede   |

# Funksjoner

|  |  |
|--|--|
| Utførelse  | forhåndsmontert  |
| Utførelse tak                                    | flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate                     |
| Design av bakdøren                               | Stålplatedør, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler  |
| Design av inngangsdøren                          | Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler   |
| Utforming av profilskinner                       | 482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT  |
| Utførelse av gulv                                | Bunnmodul foran montert som panel  |
| Utførelse 19"-nivå(er)                           | Foran og bak   |
| Utforming posisjon profilskinner                 | 19"-nivå foran og bak  |
| Belastning                                       | 8 000 N  |
| Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap | 8 000 N  |
| IK-kode  | IK08   |
| Henvisning                                       | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen    |
| Grunnmateriale                                   | Stålplate  |
| Pakkeenhet                                       | 1 stk.   |
| Nettovekt  | 144 kg   |
| Bruttovekt                                       | 158 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                          | 389,3 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse                   | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer                                 | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0                                       | 27180207   |
| Produktbeskrivelse                               | VX IT, solid, forhåndsinnstilt, 19"-standard monteringsvinkel, RAL7035, WHD800x2100x800mm, 42U           |

# Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)  |
| Sertifikater  | Negative Certificate<br>Overflate                               |
| Forklaringer  | Produsenterklæring<br>Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |

---