

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.157

Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 18.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.157 - Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, forhåndsmontert, med 19"-svingramme

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. Forhåndsmontert med et utvalg av praktisk utstyr. 19" innvendig utbygging med 19" svingramme for direkte tilgang til baksiden av 19" komponenter takket være en åpningsvinkel på 130°.



Funksjoner

Art.nr	VX 5307.157
Materiale	Stålplate Aluminium Plast Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Frontdør: aluminium, 1,25 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert Bakvegg og tak: Dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsramme, bakvegg og tak: RAL7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Innvendig utbygging, sokkel: RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005

Funksjoner

Leveringsomfang	<p>Skapramme med dører og takplate</p> <p>Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E</p> <p>Bakvegg</p> <p>Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate</p> <p>Bunnmodul foran montert som panel</p> <p>Svingramme stor, med sidepanel for montering av 19" (482,6 mm)-montasjekomponenter samtidig som man utnytter hele skaphøyden, 130°</p> <p>Sidevegger, én del, kan skrues fast</p> <p>Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert</p> <p>Sokkelhjørnestykker og sidepaneler, fastskrudd</p> <p>Sokkelpaneler for foran og bak samt hjørne- og rekkeavdekninger vedlagt</p> <p>4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)</p> <p>Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.</p> <p>12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)</p> <p>25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)</p> <p>4 kombiskinner for indre og ytre montasjenivå, passer til skapdybde (vedlagt)</p> <p>10 kabelføringsbøyer, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)</p> <p>IPPC-palett</p> <p>Bunnmodul foran montert som panel, dybde 175 mm</p>
Dimensjoner	<p>Bredde: 800 mm</p> <p>Høyde: 2.000 mm</p> <p>Dybde: 800 mm</p>
Høydeenheter	40 HE
Høyde inkl. sokkel	2 100 mm
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	150 mm / 520 mm
Utførelse	Swivel frame
Utførelse tak	flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate
Design av bakdøren	Bakvegg

Funksjoner

Design av inngangsdøren	Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner	Svingramme
Utførelse av gulv	Bunnmodul foran montert som panel
Utførelse 19"-nivå(er)	Svingramme 19" (482,6 mm), montert
Belastning	3 500 N
IK-kode	IK08
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	138 kg
Bruttovekt	150 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	VX IT, solid, forhåndsinnstilt, 19"-standard monteringsvinkel, RAL7035, WHD800x2100x800mm, 40U

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Negative Certificate Overflate

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK