

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.410

## Glideskinne, 1 HE, fast montering

Stat: 18.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.410 - Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.

## Funksjoner

Art.nr	DK 5501.410
Produktbeskrivelse	Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.
Fordeler	Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn
Anvendelsesområder	For montering på det fremre festenivået For å støtte tunge komponenter
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels	345 mm
Lengde	275 mm
Monteringsmuligheter	for 19" profilskiner, standard
Montasjetips	19" nivåavstand i VX IT skal tilpasses riktig før monteringen
Belastning	800 N, statisk
Henvisning	Effektiv flate per side 35 mm
Flate	Bredde: 35 mm
Passer for	Kapslingstype: VX IT TS IT TX CableNet
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,74 kg
Bruttovekt	0,82 kg

# Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Glideskinner, 1 HE, D: 275 mm, 80 kg, statisk, for to 482.6 mm (19")-festenivåer (fremre og et bakre) nivå-avstand: 345 mm, fast montering, for 482.6 mm (19") systemhulling