

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2455.010

Låssystem Ergoform-S

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2455.010 - Låssystem Ergoform-S

For omutrustning til alternative låssystemer som profilhalvsylinder, sikkerhetsinnsats, osv.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2455.010
Utførelse	Standard
Produktbeskrivelse	Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover.
Materiale	Støpt sink
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035 med brunt håndtak og brakett
Lås	Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm total lengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
Passer for kapslingstype	AE med 3-punktslås Basis AE med 3-punktslås Veggskap AE med 3-punktslås TP underdeler Styreputt TP pultdør TP universalpult AE med 3-punktslås i rustfritt stål Basert på AE med 3-punktslås i rustfritt stål Styreputt pultdør i rustfritt stål
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,525 kg
Bruttvekt	0,535 kg
Tolltariffnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Ergoform-S låssystem, Standard, RAL 7035 med brunt håndtak og brakett