

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 5501.725

## Apparathyller, uttrekkbare

Stat: 28.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.725 - Apparathyller, uttrekkbare for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

For montasje mellom to 19"-montasjenivåer.



## Funksjoner

Art.nr	DK 5501.725
Produktbeskrivelse	For montering mellom to 19"-montasjenivåer, på 19"-profilskinner eller 19"-montasjeramme.
Fordeler	Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy Selvfestende Fullt uttrekk
Anvendelsesområder	Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
Materiale	Stålplate
Overflate	Bunn: lakkert Teleskopskinner/montasjesett: forsinket
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Apparathyll, ventilert Teleskopskinne med montasjesett Inkl. festemateriell
Belastning	100 kg
Dimensjoner	Bredde: 419 mm Dybde: 700 mm

# Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX IT TS IT TE
Nivå-avstand	600 - 900 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	10,184 kg
Bruttovekt	10,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Apparathyller, BHD: 419x1 HEx700 mm, 100 kg, nivå-avstand: 600-900 mm, uttrekkbart, RAL 9005