

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.010 Viftemodul

Stat: 04.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.010 - Viftemodul for VX IT, TS IT

For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter. Enkel tilkoblingsteknikk og effektiv turtallsregulering.

## Funksjoner

Art.nr	SK 5503.010
Utførelse	Uten takplate
Produktbeskrivelse	For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.
Fordeler	Enkel tilkobling med C13-kontakt Energieffektiv turtallsregulering med forinnstilt kurve Internasjonale godkjenninger og multispenningssevne for bruk over hele verden
Materiale	stålplate, lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	1 vifteenhet 2 vifter Ferdig montert tilkoblingskabel Inkl. festemateriell Kort installasjons- og betjeningsveiledning
Lufteffekt (i driftspunktet)	280 m <sup>3</sup> /h
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,39 A Ved 60 Hz: 0,36 A
Dimensjoner	Bredde: 550 mm Høyde: 42 mm Dybde: 220 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Turtall	100 %
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A

# Funksjoner

Monteringsmuligheter	I VX IT med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 I TS IT med B x D: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 I TX CableNet med BxD (mm): 600x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 / 800x600
Henvisning	Reduksjon av den angitte lufteeffekten til 280 m <sup>3</sup> /h ved 25 Pa mottrykk
Lydtrykknivå (i driftspunktet)	46 dB(A)
Passer for	Kapslingstype: VX IT TS IT TX CableNet
Driftstemperaturområde	5 °C...55 °C
Nytteeffekt	21,5 W
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,45 kg
Bruttovekt	2,653 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m <sup>3</sup> /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK