

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.510 Takvifter

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.510 - Takvifter med EC-teknologi

Den nye takviftegenerasjonen i EC-varianten er et system for alle størrelser: Kun én montasjeutsparring for alle effektklasser er nødvendig, den gir høy effektivitet på grunn av luftstyring med lave trykktap, og den høye kapslingsgraden IP54 blir mulig takket være innovativt klemmefeste. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring av viften og overvåking av vifteturallet, samt viftens funksjoner mulig.

Funksjoner

Art.nr	SK 3140.510
Utførelse	for takmontering EC
Produktbeskrivelse	Energieffektiv og effektiv utførelse av takviftene. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring og overvåking av vifteturallet, samt viftens funksjoner mulig.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator	Radial, EC-motor
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)	Ved 60 Hz: 975 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 m ³ /h 2 x 3243300: 830 m ³ /h
Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter)	Ved 60 Hz: 1.069 m ³ /h
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 60 Hz: 112 W
Driftsstrøm maks.	Ved 60 Hz: 1,51 A

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 133 mm Dybde: 400 mm
Innbyggingsdybde	34,6 mm
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 258 mm Utsparingsdybde: 258 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 21 uten filtermatte IP 54 inkl. foldefilter
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Styregrensesnitt	Ja
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 3 A
Henvisning	For å øke kapslingsgraden til IP 55 kan et fleecefilter brukes som ekstrastyr (se tilbehør). For enda mer effektiv drift eller for overvåking av viftene anbefales det å bruke turtallsregulatoren EC
Levetid vifte (L10, 40 °C)	Ved 50 Hz: 82.000 h Ved 60 Hz: 82.000 h
Driftstemperaturområde	-20 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Lydtrykknivå	Ved 60 Hz: 60 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	5,3 kg
Bruttovekt	6 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology

Godkjenninger

Godkjenninger

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK