

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.830

Vifte

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3165.830 - Vifte

For montering på dørrammen på serverrack (front- eller bakdør) og for å støtte den horisontale luftstyringen for IT-utstyret.

Funksjoner

Art.nr	SK 3165.830
Produktbeskrivelse	For etterutrustning av eksisterende DK-TS-anvendelser. Spesielt for montasje i éndelte perforerte stålplatedører Den økende pakningstettheten innen server- og nettverksskap krever aktiv, direkte skaplufing. Viftetraversen som festes på dørrammen til bak- eller framdøren, støtter den horisontale luftstyringen til serveren, og muliggjør dermed raskere varmereduksjon av aktive komponenter.
Fordeler	Ved å supplere med to vifteutvidelsessett økes lufteeffekten til 1200 m ³ /h. Enkelt å endre luftretningen ved å dreie viften. Parallellkobling av flere traverser er mulig. Enkel montasje på dørrammer. Ferdig montert tilkoblingskabel
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	2 vifter Tilkoblingskabel (2,5 m) Inkl. festemateriell
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 70 W Ved 60 Hz: 70 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,38 A Ved 60 Hz: 0,36 A
Dimensjoner	Bredde: 693 mm Høyde: 606 mm Dybde: 64,5 mm
Henvisning	Kun for enkel montasje på dørrammen!
Lydtrykknivå	55 dB(A)

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: Serverskap TS 8 DK-TS Bredde: 800 mm
Driftstemperaturområde	20 °C...55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	11,523 kg
Bruttovekt	12,129 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Vifte for serverskap, BHD: 693x606x64,5 mm, 230 V, 1~, 50/60 Hz, for B: 800 mm, for serverskap TS