

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3178.801

# Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ S

Stat: 11.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3178.801 - Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Blue e+ S kjøleenheter med den anerkjente Blue e+ teknologien sikrer høyeste energieffektivitet. Dette reduserer i tillegg CO<sub>2</sub>-avtrykket til maskiner og systemer. Med ny design og mange smarte funksjoner.

## Funksjoner

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Art.nr                              | SK 3178.801  |
| Utførelse                           | veggmontering  |
| Fordeler                            | Bidrar til klimanøytral produksjon takket være gjennomsnittlig energisparing på 75 % og reduksjon av CO <sub>2</sub> -avtrykket<br>Kan brukes verden over takket være multispenningskapasitet og landsspesifikke godkjenninger<br>Intelligent og enkel overvåking via IoT-grensesnittet<br>Komfortabel betjening med Rittal Scan & Service-app |
| Materiale                           | Stålplate  |
| General colour                      | RAL 7035   |
| Farge                               | Skap: RAL 7035<br>Lamellgitter: RAL 7012   |
| Leveringsomfang                     | Inkl. festemateriell<br>Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest)  |
| Opsjoner                            | For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.   |
| Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 | Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW<br>Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,3 kW<br>Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,22 kW<br>Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,22 kW   |
| Måledriftsspenning                  | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |

# Funksjoner

|   |  |
|---|--|
| Henvisning                                      | Følg montasjeanvisningene.<br>Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.<br>Kan kun brukes i semi-utendørs områder (se instruksjoner for beskrivelse). |
| Henvisning til best.nr.                         | Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V)   |
| Måleeffekt                                      | 0,22 kW  |
| Lufteffekt (frittblåsende)                      | Ytre kretsløp: 366,6 m <sup>3</sup> /h<br>Innvendig kretsløp: 366,6 m <sup>3</sup> /h  |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35  | Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01<br>Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01   |
| Utførelse                                       | veggmontering  |
| Dimensjoner                                     | Bredde: 300 mm<br>Høyde: 570 mm<br>Dybde: 159 mm   |
| Nødvendig montasjeutsparring                    | Utsparringsbredde: 280 mm<br>Utsparringshøyde: 550 mm  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529                 | Indre kretsløp IP 55   |
| Protection category NEMA                        | UL Type 1<br>UL Type 12  |
| Kjølemiddel/kjølemedium                         | Kjølemiddel: R-513A<br>Mengde: 0,13 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 ekvivalent (CO2e): 0,08 t   |
| Temperaturregulering                            | e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)   |
| Driftstemperaturområde                          | -20 °C...60 °C   |
| Lagringstemperaturområde                        | -40 °C...70 °C   |
| Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv) | 3 °C...60 °C   |
| Driftstemperaturområde Heat Pipe                | -20 °C...45 °C   |
| Innstillingsområde                              | 20 °C...50 °C  |

# Funksjoner

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Merkeeffekt Pel               | Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,15 kW<br>Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,15 kW<br>Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,18 kW<br>Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,18 kW |
| Tillatt driftstrykk (p maks.) | 32 bar   |
| Pakkeenhet                    | 1 stk.   |
| Nettovekt                     | 12,2 kg  |
| Bruttovekt                    | 13,2 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)       | 214,38   |
| Tolltariffnummer              | 84158200   |
| ETIM 9                        | EC000855   |
| ETIM 8                        | EC000855   |
| ECLASS 8.0                    | 27180704   |
| Produktbeskrivelse            | SK Blue e+ S kjøleaggregat, veggmontert, 0,3 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 300×570×159 mm   |

---

# Godkjenninger

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA   |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>PCF-declaration |

---