


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5832.600 Systemskap VX SE

Stat: 08.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5832.600 - Systemskap VX SE

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Systemkompatibel og kan utvides med VX25-tilbehør. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger, og store skapbredder erstatter små rekkekombinasjoner.



## Funksjoner

|                 |  |
|-----------------|--|
| Art.nr          | SE 5832.600  |
| Materiale       | Skap: Stålplate 1,5 mm<br>Dør: Stålplate, 2,0 mm<br>Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm<br>Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm<br>Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm  |
| Overflate       | Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk<br>Montasjeplate og bunnplater: forsinket   |
| Farge           | RAL 7035   |
| Leveringsomfang | Kapsling lukket øverst og i siden<br>Dør(er)<br>På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side<br>Montasjeplate<br>Bunnplater<br>Avtagbar bakvegg<br>Lås: 3 mm splittlås<br>2 montasjeskinner 18 x 39 mm<br>Bakvegg, én del |

# Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Dimensjoner                     | Bredde: 800 mm<br>Høyde: 2.000 mm<br>Dybde: 400 mm   |
| Mål montasjeplate (B x H)       | 699 mm x 1.896 mm  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55  |
| Kapslingsgrad NEMA              | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Typeklassifisering iht. UL 50E  | Type 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12   |
| IK-kode                         | IK10   |
| Antall dører                    | 1  |
| Grunnmateriale                  | Stålplate  |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |
| Nettovekt                       | 126,7 kg   |
| Bruttovekt                      | 128,2 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)         | 487,7 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse  | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer                | 94032080   |
| ETIM 9                          | EC000261   |
| ETIM 8                          | EC000261   |
| ECLASS 8.0                      | 27180101   |
| Produktbeskrivelse              | VX SE system-enkeltskap, BxHxD: 800x2000x400 mm, stålplate, med montasjeplate, endørs på framside        |

# Godkjenninger

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)   |
| Sertifikater  | Overflate<br>Kapslingsgrad                                   |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK<br>PCF-declaration |

---