

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5833.600 Systemskap VX SE

Stat: 04.08.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5833.600 - Systemskap VX SE

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Systemkompatibel og kan utvides med VX25-tilbehør. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger, og store skapbredder erstatter små rekkekombinasjoner.



## Funksjoner

Art.nr	SE 5833.600
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Montasjeplate Bunnplater Avtagbar bakvegg Lås: 3 mm splittlås 2 montasjeskinner 18 x 39 mm Bakvegg, én del

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK-kode	IK10
Antall dører	1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	134.32
Bruttovekt	136.2
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	518,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
EAN	4028177959217
E-Number Sweden	E3465410
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Godkjenninger

---

Sertifikater

Overflate

Kapslingsgrad

---

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK