

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.410

Optipanel

Stat: 07.02.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.410 - Optipanel

Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. For mindre paneler og styreløsninger. Ekstremt slank design, trenger nesten ikke mer plass enn selve komponenten.



Funksjoner

Art.nr	CP 6380.410
Utførelse	Bærearmtilkobling Ø 130 mm
Fordeler	Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. Lav vekt ved høyere stabilitet Kompatibel med alle Rittal gulvfot- og bærearmeresystemer
Materiale	Skap: Aluminiumsprofil Hjørneprofiler: Støpt sink Hjørneprofiler: Plast
General colour	Natur eloksert
Farge	Kapsling: natur eloksert Hjørneprofiler: RAL 7035 Hjørneprofiler: lik RAL 7024
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet bakvegg Inkl. pakninger Inkl. pakninger og festemateriell for frontplater
Innbyggingsdybde	150 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 65

Funksjoner

Passer for frontpanelbredde	520 mm
Passer for frontpanelhøyde	400 mm
Utførelse	Servicetilgang bakfra
Henvisning	Det er mulig å bytte bærearmløsløsing ved å dreie kapslingen 3 mm splittlåsinnsett, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C Hengsling av bakveggen på den lengste kapslingsiden
Grunnmateriale	Aluminium
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsatt: 3 mm splittlås
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	9.795
Bruttovekt	10.311
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177663169
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK