


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.300 PC-skapsystemer

Stat: 05.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.300 - PC-skapsystemer Kapsling for Tower-PC

Kapsling for standard Tower-PC-er.

Funksjoner

Art.nr	IW 6900.300
Utførelse	Tak forberedt for montasje av arbeidsplate eller for montering under flater Gulv forberedt for montasje av støpte føtter eller for montering på flater
Produktbeskrivelse	Vanlige Tower-PC-er, inntil B/H/D: 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) kan festes sikkert ved hjelp av en stropp til gulvet som er skrudd fast til døren. De bakre grensesnittene til PC-en er lett tilgjengelige når døren er åpen. Forhåndsmontert filtervifte gjør at kapslingen er klar til bruk.
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Designlister: Aluminium
Overflate	Kapsling: pulverlakkert, strukturlakk Dør: pulverlakkert
Farge	Skap: RAL 7035 Dør: RAL 7015 Designlister: RAL 7035
Leveringsomfang	Helt tett kapsling Høyrehengslet dør Dør med bunn som er skrudd fast innvendig Eksklusivlås på siden Inkl. splittlåsinnsetts Bakvegg med to utsparinger for å bruke den vedlagte plugggjennomføringen Kabelnipler M20, messing, forniklet Utgangsfilter montert i venstre sidevegg Filtervifte montert i høyre sidevegg, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz Dørposisjonsbryter, innmatingsstikkontakt for strømforsyning 230 V, stikkontaktlist med 3 bokser og overspenningsvern

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 760 mm Høyde: 760 mm Dybde: 300 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 i forbindelse med vedlagte plugggjennomføring
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12 i forbindelse med vedlagte plugggjennomføring
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	34,2 kg
Bruttovekt	36 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW industriell arbeidsstasjon, PC skapsystem, for kapsling for Tower-PC

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------