

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.720

# Industrielle arbeidsstasjoner

Stat: 07.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.720 - Industrielle arbeidsstasjoner

Underkapslinger basert på VX SE for industrielle arbeidsstasjoner.



## Funksjoner

Art.nr	IW 6900.720
Utførelse	Forberedt for skuff, designtür, bakdør
Materiale	Kapsling, skuffbrønn, designdør, bakdør: Stålplate
Overflate	Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	Dekorpaneler: RAL 7015
Leveringsomfang	Kapsling lukket i siden Bunnplater, tredelte Nivåføtter Forberedt for skuff, designtür, bakdør
Depth with drawer section	890 mm
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	60 kg
Bruttovekt	62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	236,2 kg CO2 eq (Cat B)

## Funksjoner

---

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, kapsling, B×H×D: 600x900x600 mm, med forberedt for skuff, designdør foran, bakdør

## Godkjenninger

---

Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring