

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6901.100

Industrielle arbeidsstasjoner

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6901.100 - Industrielle arbeidsstasjoner

Underkapslinger basert på TS 8 for industrielle arbeidsstasjoner.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | IW 6901.100 |
| Utførelse | Arbeidsplate, tastaturkuff, designdør, bakdør |
| Materiale | Kapsling, tastaturkuff, designdør, bakdør: Stålplate Arbeidsplate: Sponplate (laminert med plast på begge sider) |
| Overflate | Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk |
| Farge | Kapsling, arbeidsplate: RAL 7035 Laminert arbeidsplate: RAL 7015 |
| Leveringsomfang | Kapsling med sidevegger fastskrudd på innsiden, bunnplate med flensplate og nivåføtter Arbeidsplate, tastaturkuff, designdør, bakdør Arbeidsplate, BxHxD 610 x 38 x 645 mm |
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 1.000 mm Dybde: 645 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54 |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 12 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 88,464 kg |
| Bruttovekt | 91,2 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Produktbeskrivelse | IW Industrielle arbeidsstasjoner, kapsling, BHD: 600x1000x600 mm, med arbeidsplate, tastaturkuff, designdør, bakdør |

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring