

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.440 CMC III sensorer

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.440 - CMC III sensorer

Lekkasjesensor, 15 m CMC III

Funksjoner

Art.nr	DK 7030.440
Utførelse	Lekkasjesensor, 15 m
Fordeler	Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder	Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk. Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte	Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet Den 15 m lange sensorkabelen festes på gulvet Hvis sensorkabelen kommer i kontakt med en ledende væske, varsler sensoren lekkasje
Materiale	Plast Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Front: RAL 9005 Skap: RAL 7035
Leveringsomfang	Sensor Montasjeplate Inkl. festemateriell Lekkasjesensor Deteksjonskabel, 15 m
Tilkobling på CAN-bus	Direkte
Grensesnitt	2 x RJ45 CAN-bus Klemme
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)	32
Antall deltakere PU compact (maks.)	4

Funksjoner

Antall deltakere PU (maks.)	32
Antall deltakere PDU (maks.)	16
Målemetode	Måling av ledeevne
Dimensjoner	Bredde: 110 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,802 kg
Bruttovekt	1,106 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III Lekkasjesensor, 15 m, BHD: 110x30x40 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring
--------------	---