

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7246.400 Adapter, 3 U

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7246.400 - Adapter, 3 U Dybdesett 100 mm

Gjør at 19" (482,6 mm)-montasjen av montasjekomponenter trekkes bakover fra kapslinger med en 19"-montasjestilling i fremste posisjon, som f.eks. server- eller elektronikkskap.



## Funksjoner

Art.nr	DK 7246.400
Produktbeskrivelse	Adapteren gjør at 482,6 mm (19")-montasjen av montasjekomponenter trekkes bakover fra kapslinger med en 19"-montasjestilling i fremste posisjon, som f.eks. server- eller elektronikkskap. På denne måten får man tilstrekkelig rom foran montasjekomponentene for å integrere patch-panel eller brytere, samtidig som maks. kapslingsdybde blir utnyttet.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Høydeenheter	3 HE
Monatsjemål	Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19"
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,34 kg
Bruttovekt	0,37 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

# Funksjoner

---

Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	DK Adapter 482,6 mm (19"), 3 HE, dybdesett 100 mm

---