

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7465.035

Apparathyller for rammemontering

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7465.035 - Apparathyller for rammemontering for skapbredde 600 mm, 800 mm

For montering i skap uten 482,6 mm (19")-montering.

Funksjoner

Art.nr	DK 7465.035
Utførelse	ventilert
Produktbeskrivelse	For feste av ramme, for montering i skap uten 482,6 mm (19")-montering.
Fordeler	Montasjebolter hhv. montasjeskinner kan monteres i skapdybden i 25 mm raster Ferdige montasjeutsparinger for håndtak
Anvendelsesområder	For montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Apparathylle, ventilert 2 stk. festeskinner
Monteringsmuligheter	Fast montering: Apparathyller, 50 kg med festebolter på montasjeskinner Fast montering: Apparathyller, 100 kg med festeskinner på montasjeskinner Dybdevariabel: Apparatbunn med teleskopskinner på montasjechassiset
Belastning	100 kg flatebelastning
Montasjetips	For innvendig montasjenivå trengs i tillegg to systemchassis
Henvisning	Maks. apparathylledybde = skapdybde 100 - mm
Dimensjoner	Bredde: 471 mm Høyde: 45 mm Dybde: 500 mm

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX VX IT TS IT Bredde: 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,371 kg
Bruttovekt	6,706 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Apparathyller, BHD: 471x45x500 mm, 100 kg, for rammemontering, for B: 600 mm, RAL 7035